

 Mahr**Șubler digital MarCal cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415320 500
GTIN	4059192002923
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

**Citire directă și clară pe afișajul digital mare. Suprafețe de măsurare finisate / lepuite cu precizie.** Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Calibrarea	A1
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm

Eroare de toleranță	0,04 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500

## Accesorii

Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2