



Picior de stativ, Tip: S



Date comandă

Numărul de comandă	442120 S
GTIN	7290003236053
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Magneți de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

Descriere tehnică

Amplasare racord filetat	median
Înălțime	35 mm
Lungime	40 mm
Execuție	Magnet cu comutație
Forță de atracție	320 N
Lățime	30 mm
Racord filetat	M5

Tip produs

Picior magnetic

Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Braț articulat 3-D Tip 120	442110 120
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Braț articulat 3-D Tip 120	442114 120
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Comutator pentru suport magnetic Tip S	440762 S