

**Șublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418000 200
GTIN	4045197203588
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Riglă de măsurare și vernier cu gradație gravată clară. Suprafețe de măsurare rectificată. Vernier cromat mat.

**Livrare:**

Începând de la Ref. 500 în cutie.

**Descriere tehnică**

Secțiunea riglei de măsurare	8×3 mm
Lungimea vernierului	39 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Gradație	1/20 mm
Dimensiunea capătului de măsurare b	7 mm
Dimensiunea capătului de măsurare a	5 mm
Ambalaj	Husă
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Calibrarea	A1
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200