



Șubler digital pentru atelier TWIN-CAL IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm



Date comandă

Numărul de comandă	415358 500
GTIN	7630041106367
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Afișaj mare digital de 11 mm, carcasă „Soft touch”, oprire automată (2h), interfață TLC-TWIN pentru transfer de date.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	150 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032

Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,04$ mm
Standard	ISO 13385
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de date TLC, 2 m Tip USB	498918 USB