



Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul piciorului magnetic, Tip: 290



Date comandă

Numărul de comandă	441 170 290
GTIN	7290005397363
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru \varnothing tije de fixare 8 mm și prismă de susținere, bază magnetică cu reglaj fin.

Igeltext:

Ajustare fină la nivelul piciorului magnetic

Descriere tehnică

Forță de atracție	800 N
Bază magnetică înălțime	55 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Lungime braț articulată L_1	133 mm

Lungime braț articulată L ₂	113 mm
Încărcare maximă	8 kg
Cursă maximă	317 mm
Bază magnetică lungime	60 mm
Racord filetat de jos	M8
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Braț articulată 3-D Tip 290	442114 290
Braț articulată 3-D Tip 290	442110 290
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Picior de stativ Tip K3	442120 K3
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Picior de stativ Tip V	442120 V
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Picior de stativ Tip 1	440868 1
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1100	440401 FA1100