

Mitutoyo**Șubler digital IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	415354 300
GTIN	4946368585352
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Rezultatul măsurătorii va fi afișat cu cifre lizibile.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497085.

Clasă de protecție IP: IP 67

Calibrarea: A1

Citire: 0,01 mm

Eroare de toleranță: 0,05 mm

Lungimea ciocului: 90 mm

Ø umeri pentru măsurarea interioară: 10 mm

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Lungimea ciocului	90 mm
Citire	0,01 mm

Eroare de toleranță	0,05 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	011030 300
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	011050 300

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497085 USB2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497085 D1
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497085 D2