

**Șublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418000 300
GTIN	4045197203595
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Riglă de măsurare și vernier cu gradație gravată clară. Suprafețe de măsurare rectificată. Vernier cromat mat.

Livrare:

Începând de la Ref. 500 în cutie.

Descriere tehnică

Gradație	1/20 mm
Lungimea tălpii	150 mm
Secțiunea riglei de măsurare	12x4 mm
Lungimea vernierului	39 mm
Dimensiunea capătului de măsurare b	9 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Dimensiunea capătului de măsurare a	6 mm
Ambalaj	Husă
Abatere de măsurare E MPE	±0,08 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Calibrarea	A1
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300