



Braț articulat 3-D, Tip: 240



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 442110 240 |
| GTIN | 7290005397059 |
| Clasa articolului | 46G |

Descriere

Execuție:

Brațe articulate 3-D mecanice cu blocare centrală. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de strângere reglabilă și progresivă cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice permit o poziționare rapidă și simplă.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ø filet interior superior | M6 |
| Ø filet exterior inferior | M8 |
| Lungime braț articulat L ₁ | 110 mm |
| Lungime braț articulat L ₂ | 101 mm |
| Tip produs | Stand de măsurare |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Mâner rotativ, de schimb pentru braț articulat 3D Tip 240 | 442112 240 |
|---|------------|

| | |
|---|------------|
| Suport pentru stand de măsurare Tip K1 | 442100 K1 |
| Suport pentru stand de măsurare Tip QR | 442100 QR |
| Suport pentru stand de măsurare Tip K2 | 442100 K2 |
| Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM | 442104 2SM |
| Suport pentru stand de măsurare Tip H | 442100 H |
| Picior de stativ Tip 0 | 442120 0 |
| Suport pentru stand de măsurare Tip CA | 442100 CA |
| Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM | 442100 2SM |
| Picior de stativ Tip V | 442120 V |
| Picior de stativ Tip K3 | 442120 K3 |
| Picior de stativ Tip 1 | 442120 1 |