



## Șubler digital pentru atelier TWIN-CAL IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 600mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 415358 600    |
| GTIN               | 7630041106374 |
| Clasa articolului  | 45A           |

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj mare digital de 11 mm, carcasă „Soft touch”, oprire automată (2h), interfață TLC-TWIN pentru transfer de date.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

### Descriere tehnică

|  |               |
|--|---------------|
| Citire comutabilă                        | mm / inch     |
| Ø umeri pentru măsurarea interioară      | 20 mm         |
| Calibrarea                               | A1            |
| Lungimea ciocului                        | 150 mm        |
| Domeniu de măsurare                      | 0 - 600 mm    |
| Citire                                   | 0,0005 inch   |
| Citire                                   | 0,01 mm       |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Număr de baterii incluse   | 1                              |
| Clasă de protecție IP      | IP 67                          |
| Alimentare cu energie      | Cu baterii                     |
| Abatere de măsurare E MPE  | ±0,04 mm                       |
| Standard                   | ISO 13385                      |
| Interfață                  | TESA Link Connector TLC        |
| Interfață                  | Interfață Digimatic            |
| Interfață                  | Interfață USB                  |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero |
| Tehnică de măsurare        | digital                        |
| Material                   | Oțel inoxidabil, INOX          |
| Toate componentele         | călit                          |
| Ambalaj                    | Cutie stabilă                  |
| Tip produs                 | Șubler digital pentru atelier  |

## Servicii

|  |             |
|--|-------------|
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm | 021010 1000 |
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm       | 021000 1000 |

## Accesorii

|   |               |
|---|---------------|
| Cablu de date TLC, 2 m Tip D                          | 498918 D      |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cablu de date TLC, 2 m Tip USB                        | 498918 USB    |