



Suport magnetic pentru comparatoare cu ajustare fină, Tip: 0



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 441210 0 |
| GTIN | 4045197367396 |
| Clasa articolului | 42D |

Descriere

Execuție:

Suport magnetic cu reglaj fin. Structură stabilă cu braț transversal deplasabil pentru reglaj. Bază magnetică cu talpă prismatică și comutator rotativ. Suport de ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu \varnothing 6 mm și \varnothing 8 mm.

\varnothing braț transversal D_1 : 10 mm

Lungime braț transversal L_1 : 150 mm

\varnothing coloane D_2 : 12 mm

Înălțimea coloanei L_2 : 175 mm

Racord filetat: Filet exterior M8

Forță de atracție: 800 N

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Înălțimea coloanei L_2 | 175 mm |
| Lungime braț transversal L_1 | 150 mm |
| \varnothing braț transversal D_1 | 10 mm |
| \varnothing coloane D_2 | 12 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Bază magnetică lățime | 50 mm |
| Bază magnetică lungime | 60 mm |
| Forță de atracție | 800 N |
| Bază magnetică înălțime | 55 mm |
| Racord filetat | Filet exterior M8 |
| Tip produs | Stand de măsurare |

Accesorii

| | |
|------------------------|----------|
| Picior de stativ Tip 0 | 442140 0 |
|------------------------|----------|