

Garant**Burghiu cu vârf din carbură, neacoperită, Ø DC h8: 10,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121150 10,5
GTIN	4045197471499
Clasa articolului	11E

Descriere**Execuție:**

Cu vârf placat cu plăcuță din carbură metalică brazată. Cu tășuri rectificat. Coadă cu suprafață de antrenare, pentru prinderea cu ușurință în pensetă.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Avans f pentru oțel < 1100 N/mm ²	0,13 mm/rot
Lungimea canalului de așchii L _c	56 mm
Ø nominal D _c	10,5 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN 8037
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	40,3 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura K20
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără

Tip produs

Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu > 10% Si	recomandat	140 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	140 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		