

HÖRGER &amp; GÄSSLER

**Suport de măsurare magnetic, mecanic, Cursă maximă: 420mm****Date comandă**

Numărul de comandă	441100 420
GTIN	4260180711073
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

Blocaj central mecanic pentru toate articulațiile. Forță de fixare reglabilă progresiv. Bază magnetică comutabilă cu postament prismatic. Fiecare poziție din interiorul razei de acțiune este accesibilă. Reglaj fin cu stabilitate mare. Suport pentru ceasuri comparatoare cu Ø tijei 8 mm sau prismă.

**Livrare:**

Bază magnetică Cod 440868 Ref. 2.

**Descriere tehnică**

Forță de atracție	1000 N
Bază magnetică înălțime	55 mm
Cursă maximă	420 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Racord filetat	M10
Bază magnetică lungime	81 mm

Amplasare racord filetat	lateral
Tip produs	Stand de măsurare

---

## Accesorii

Picior stativ cu ajustare fină hidraulică Tip 2	440865 2
Picior de stativ Tip 2	440868 2