

**Suport pentru freze disc, Pentru  $\varnothing$  frezei disc d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	345510 40
GTIN	4045197698766
Clasa articolului	32X

**Descriere****Execuție:**

Superfinisate,  $\varnothing$  de ghidare și cel exterior sunt rectificat dintr-o prindere; model parte de prindere conform DIN 1835 B. Concentricitate 0,01 mm. **Prindere cu parte cilindrică și aplatizare (Weldon) cu  $\varnothing$  ( $d_3$ ) de 20 respectiv 25 mm.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea frezelor disc Cod 175000 – 179820 cu  $\varnothing$  ( $d_1$ ) de 20 – 100 mm și grosime de 0,2 – 6 mm.

**Livrare:**

Dorn de prindere, șurub de strângere și inel intermediar.

**Descriere tehnică**

$\varnothing d_3$	20 mm
$\varnothing d_4$	19,5 mm
Pentru $\varnothing$ pânzei de ferăstrău $d_1$	40 mm
Lungime L	110 mm
$\varnothing d_2$	10 mm
A	60 mm
Tip produs	Suport pentru freze disc

**Accesorii**

Șaibă de schimb pentru suportul pentru frezele disc Pentru  
Ø frezei disc d1 40 mm

345561 40

Șurub de schimb pentru suportul pentru frezele disc  
Pentru Ø frezei disc d1 40 mm

345566 40