

**Șubler în 5 puncte Unghiul prismei 108°, Ø interval de măsurare: 2-40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Aplicație:**

Pentru măsurarea sculelor cu 3 sau 5 tășuri.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	2 - 40 mm
Calibrarea	A1
Gradație	1/1000 inch
Gradație	1/20 mm
Citire	0,05 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șubler pentru măsurare în 3 și în 5 puncte

---

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de  
măsurare maxim 200 mm

021000 200