



Suport magnetic pentru comparatoare cu ajustare fină, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	441210 1
GTIN	4045197441102
Clasa articolului	42D

Descriere

Execuție:

Suport magnetic cu reglaj fin. Structură stabilă cu braț transversal deplasabil pentru reglaj. Bază magnetică cu talpă prismatică și comutator rotativ. Suport de ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu \varnothing 6 mm și \varnothing 8 mm.

\varnothing braț transversal D_1 : 14 mm

Lungime braț transversal L_1 : 160 mm

\varnothing coloane D_2 : 16 mm

Înălțimea coloanei L_2 : 220 mm

Racord filetat: Filet exterior M8

Forță de atracție: 1000 N

Descriere tehnică

\varnothing coloane D_2	16 mm
Înălțimea coloanei L_2	220 mm
Lungime braț transversal L_1	160 mm
Racord filetat	Filet exterior M8

Bază magnetică lungime	80 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Ø braț transversal D ₁	14 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Forță de atracție	1000 N
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip 1	442140 1
------------------------	----------