



## Ruleță CJL-INOX, Lungimea benzii: 1000mm



### Date comandă

Numărul de comandă	415198 1000
GTIN	2050001677037
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Ruleță CJL-INOX pentru măsurarea distanțelor plane și paralele. Interval gradație 1 mm. Gradație precisă trasată cu laser, contrast puternic. Citire 0,1 mm. Limitele de eroare ale scalei, conform DIN 866.

#### Notă:

Circometru pentru măsurarea diametrului și a circumferinței, consultați Cod 465680; 465682.

### Descriere tehnică

Lungimea benzii	1000 mm
Domeniu de măsurare	60 - 960 mm
Lățimea benzii	16 mm
Standard	DIN 866
Citire	0,1 mm
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	G2
Tip produs	Ruleță

### Servicii

026280 1000

CalibrareRuletă de circumferință Lungime maximă 1000  
mm

---