



Ruletă CJL-INOX, Lungimea benzii: 2200mm



Date comandă

Numărul de comandă	415198 2200
GTIN	2050001677044
Clasa articolului	46P

Descriere

Execuție:

Ruletă CJL-INOX pentru măsurarea distanțelor plane și paralele. Interval gradație 1 mm. Gradație precisă trasată cu laser, contrast puternic. Citire 0,1 mm. Limitele de eroare ale scalei, conform DIN 866.

Notă:

Circometru pentru măsurarea diametrului și a circumferinței, consultați Cod 465680; 465682.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	900 - 2200 mm
Lungimea benzii	2200 mm
Lățimea benzii	16 mm
Standard	DIN 866
Citire	0,1 mm
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	G2
Tip produs	Ruletă

Servicii

026280 3000

CalibrareRuletă de circumferință Lungime maximă 3000
mm
