

**Mahr****Set de șublere digitale universale IP 67, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415551 200
GTIN	4059192003135
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Șubler digital universal utilizabil pentru măsurători interioare și exterioare diferite (caneluri, canale, fileturi etc.). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Șubler, punte de măsurare adâncime Cod 415556, calibru de reglare Cod 415557, dispozitiv pentru reglarea forței de măsurare Cod 415558, 6 perechi de vârfuri de măsurare pentru măsurători interioare și exterioare, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte vârfuri de măsurare.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
---------------------	------------

Lungimea ciocului	48 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Sistem de blocare a referinței MAHR
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Calibrarea	C8
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
CalibrareBază de măsurare Tip B	023360 B

## Accesorii

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Punte de măsurare adâncime 75×7 mm Tip 75X7	415556 75X7
Dispozitiv pentru forța de măsurare Tip M	415558 M
Emițător Tip S4E	498966 S4E
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Calibru de reglare pentru măsurători interioare 50 mm Tip 50	415557 50
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965