



## Șubler digital pentru atelier TWIN-CAL IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 800mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 415357 800    |
| GTIN               | 7630041106466 |
| Clasa articolului  | 45A           |

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj mare digital de 11 mm, carcasă „Soft touch”, oprire automată (2h), interfață TLC-TWIN pentru transfer de date. Durată de funcționare de cca 12000 de ore.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

### Descriere tehnică

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ø umeri pentru măsurarea interioară | 20 mm       |
| Domeniu de măsurare                 | 0 - 800 mm  |
| Citire comutabilă                   | mm / inch   |
| Calibrarea                          | A1          |
| Lungimea ciocului                   | 150 mm      |
| Citire                              | 0,0005 inch |
| Citire                              | 0,01 mm     |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032                  |
| Număr de baterii incluse                 | 1                              |
| Clasă de protecție IP                    | IP 67                          |
| Alimentare cu energie                    | Cu baterii                     |
| Abateri de măsurare E MPE                | ±0,05 mm                       |
| Standard                                 | ISO 13385                      |
| Interfață                                | TESA Link Connector TLC        |
| Interfață                                | Interfață Digimatic            |
| Interfață                                | Interfață USB                  |
| Asigurare valoare măsurată               | Reglare unică a punctului zero |
| Tehnică de măsurare                      | digital                        |
| Material                                 | Oțel inoxidabil, INOX          |
| Toate componentele                       | călit                          |
| Ambalaj                                  | Cutie stabilă                  |
| Tip produs                               | Șubler digital pentru atelier  |

## Servicii

|  |             |
|--|-------------|
| Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm      | 021000 1000 |
| Calibrare DAKK Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm | 021010 1000 |

## Accesorii

|   |               |
|---|---------------|
| Cablu de date TLC, 2 m Tip USB                        | 498918 USB    |
| Cablu de date TLC, 2 m Tip D                          | 498918 D      |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |