



Reazem de fixare pentru greutatea mari, Cea mai mare înălțime de rezemare: 1250mm



Date comandă

Numărul de comandă	374400 1250
GTIN	4020772072667
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Șurub din oțel de îmbunătățire; corp din oțel de îmbunătățire vopsit.
- Șurub cu filet trapezoidal.

Notă:

Cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Cea mai mare înălțime de rezemare	1250 mm
Distanță între centrele fantelor	150 mm
Deschiderea capului	65 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	710 mm
Lățimea fantei	26 mm
Capacitate de portantă	40 kN

Lungime reazem	220 mm
Lățimea reazemului	190 mm
Tip	6435S
Tip produs	Vinci cu șurub