



Picior de stativ, Tip: K3



Date comandă

Numărul de comandă	442120 K3
GTIN	7290005399947
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Cleme pentru fixarea pe suprafețe plane și rotunde

Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

Descriere tehnică

Execuție	Clemă 3 inch
Amplasare racord filetat	median
Racord filetat	M8
Deschiderea	75 mm
Tip produs	Picior magnetic

Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Braț articulată 3-D Tip 290	442114 290
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Braț articulată 3-D Tip 290	442110 290
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1