



Mașină de rectificat cu bandă îngustă BF10-280E Set de pornire, Tip: 72280551



Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 077716 72280551 |
| GTIN | 4014586867267 |
| Clasa articolului | 03F |

Descriere

Execuție:

Mașină de șlefuit cu bandă îngustă, performantă cu **set de start cuprinzător**. Acoperă toate aplicațiile importante pentru prelucrarea colțurilor, muchiilor, țevilor și profilurilor.

- **Rată foarte mare de îndepărtare în cele mai mici spații.**
- **Turație optimă pentru benzi de șlefuire, benzi de lustruire și benzi de polizat datorită intervalului reglabil de turații.**
- **Adâncime maximă de pătrundere 165 mm.**
- **Lățimi ale benzilor între 3 și 20 mm.**
- **Ghidare sigură a benzii chiar și în cazul celor mai înguste benzi.**

Livrare:

1 mașină de șlefuit cu bandă îngustă BF 10-280 E în trusă de plastic, 3 brațe șlefuitoare, câte 10 benzi de șlefuit de 3, 6 și 20 mm (granulație 120) și 5 benzi de material de 6 mm (granulație medie).

Notă:

Role de contact din carbură se livrează la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|-------|
| Putere absorbită | 800 W |
|------------------|-------|

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Greutate | 2,1 kg |
| Denumirea producătorului | BF 10-280E |
| Lungimea benzii | 520 mm |
| Vibrație maximă conform EN | $< 2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Ambalaj | Geantă de transport |
| Interval de turație | 10000 - 28000 min ⁻¹ |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Lățimea benzii | 3 mm |
| Lățimea benzii | 6 mm |
| Lățimea benzii | 20 mm |
| Tip produs | Polizor cu bandă |