



**Reazem cu șurub cu parte inferioară din aluminiu, Cea mai mare înălțime de rezemare: 80mm**



## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 373550 80     |
| GTIN               | 4020772075811 |
| Clasa articolului  | 35A           |

## Descriere

### Execuție:

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Magnetul permanent din baza reazemului cu șurub facilitează o poziționare exactă și ușor de manipulat **la fixarea verticală**.

### Notă:

Cu gaură de centrare 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375010.

## Descriere tehnică

|  |            |
|--|------------|
| Pentru clema de prindere cu lățimea fantei | 14 - 22 mm |
| Capacitate de portantă                     | 30 kN      |
| Ø cap                                      | 50 mm      |
| Ø parte inferioară                         | 50 mm      |
| Cea mai mare înălțime de rezemare          | 80 mm      |
| Cea mai mică înălțime de rezemare          | 60 mm      |

|            |                |
|------------|----------------|
| Tip        | 6400           |
| Tip produs | Vinci cu șurub |