



## Picior de stativ cu ajustare fină, Tip: S



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 442125 S      |
| GTIN               | 7290005399848 |
| Clasa articolului  | 46G           |

### Descriere

#### Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Magneți de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

#### Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

### Descriere tehnică

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Forță de atracție | 320 N               |
| Lățime            | 30 mm               |
| Lungime           | 40 mm               |
| Racord filetat    | M5                  |
| Execuție          | Magnet cu comutație |
| Înălțime          | 35 mm               |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Amplasare racord filetat | median          |
| Tip produs               | Picior magnetic |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Braț articulată 3-D Tip 120             | 442114 120 |
| Suport pentru stand de măsurare Tip QR  | 442100 QR  |
| Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM | 442100 2SM |
| Suport pentru stand de măsurare Tip K1  | 442100 K1  |
| Suport pentru stand de măsurare Tip K2  | 442100 K2  |
| Suport pentru stand de măsurare Tip CA  | 442100 CA  |
| Braț articulată 3-D Tip 120             | 442110 120 |
| Suport pentru stand de măsurare Tip H   | 442100 H   |
| Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM | 442104 2SM |
| Comutator pentru suport magnetic Tip S  | 440762 S   |