



Reazem cu șurub, cu știfturi de aliniere, Cea mai mare înălțime de rezemare: 75mm



Date comandă

Numărul de comandă	374480 75
GTIN	4020772086503
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Aliniere precisă deasupra filetului fin M 30×1,5. Adaosul de blocare fix împiedică rotirea și deplasarea piesei în timpul alinierii.
- Știfturile cilindrice incluse în pachetul de livrare cu Ø 12×50 mm și Ø 12×80 mm pot fi montate în gaura de centrare, ceea ce determină creșterea înălțimii de construcție cu 30 resp. 60 mm.
- Dacă placa de centrare Cod 375030 este așezată sub reazemul cu șurub de îndreptare, se poate obține în combinație cu alte reazeme cu șurub o înălțime de rezemare de cca. 1370 mm.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare Ø 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Cea mai mare înălțime de rezemare	75 mm
Deschiderea capului	46 mm

Capacitate de portantă	30 kN
Cea mai mică înălțime de rezemare	55 mm
Ø parte inferioară	50 mm
Tip	6415
Tip produs	Vinci cu șurub