


**Bride plane Mini-Bulle, Lățimea canalului a: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	375100 12
GTIN	4020772073091
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Structură deosebit de subțire (consultați tabelul: înălțime deasupra marginii superioare a bridei). Prin rectificarea elementului de fixare se poate obține o înălțime de prindere redusă iar toleranța la adâncime a piuliței T poate fi ajustată. Datorită efectului de pană al elementului de strângere, piesa este presată fix pe masa mașinii.

Aplicație:

Pentru strângerea laterală a pieselor, în special a celor cu înălțime redusă, direct pe masa mașinii.

Material:

Oțel călit și revenit brunat.

Livrare:

Inclusiv șurubelnița hexagonală ISO 2936 C.

Notă:

Se livrează doar în perechi!

Descriere tehnică

Înălțime deasupra marginii superioare a bancului h_2	13,5 mm
Șlefuire posibilă x	5 mm
Cursă de strângere	1,8 mm

Înălțime H ₁	11 mm
Lățimea canalului a	12 mm
Înălțime deasupra marginii superioare a bancului h ₁	2,5 mm
Lungime L	52 mm
Lățime B	18 mm
Tip	6492
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos