



Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) complet, Tip: 121280



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375300 121280 |
| GTIN | 4020772080860 |
| Clasa articolului | 35A |

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model standard, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Complet, cu șaibă suport cu rezistență sporită Cod 375340 și piuliță înaltă Cod 375385.

Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 12 mm |
| Lățime cursor e | 18 mm |
| Înălțime k | 7 mm |
| Lungime filet b | 55 mm |
| Lățime îngustă cursor a | 11,7 mm |
| Filet G | M12 |
| Lungime L | 80 mm |
| Tip | 787 |
| Tip produs | Șurub pentru canale |

