



## Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 50mm



### Date comandă

Numărul de comandă	373500 50
GTIN	4020772072391
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

#### Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare  $\varnothing$  12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

### Descriere tehnică

$\varnothing$ parte inferioară	31 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	38 mm
$\varnothing$ cap	31 mm
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	6,6 - 14 mm
Capacitate de portantă	25 kN
Cea mai mare înălțime de rezemare	50 mm

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub