



**Reazem cu șurub cu parte inferioară din aluminiu, Cea mai mare înălțime de rezemare: 110mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	373550 110
GTIN	4020772075828
Clasa articolului	35A

## Descriere

### Execuție:

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Magnetul permanent din baza reazemului cu șurub facilitează o poziționare exactă și ușor de manipulat **la fixarea verticală**.

### Notă:

Cu gaură de centrare 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375010.

## Descriere tehnică

Ø parte inferioară	50 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	80 mm
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	14 - 22 mm
Ø cap	50 mm
Cea mai mare înălțime de rezemare	110 mm
Capacitate de portantă	30 kN

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub