



Reazem cu șurub, cu știfturi de aliniere, Cea mai mare înălțime de rezemare: 115mm



Date comandă

Numărul de comandă	374480 115
GTIN	4020772086510
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Aliniere precisă deasupra filetului fin M 30×1,5. Adaosul de blocare fix împiedică rotirea și deplasarea piesei în timpul alinierii.
- Știfturile cilindrice incluse în pachetul de livrare cu Ø 12×50 mm și Ø 12×80 mm pot fi montate în gaura de centrare, ceea ce determină creșterea înălțimii de construcție cu 30 resp. 60 mm.
- Dacă placa de centrare Cod 375030 este așezată sub reazemul cu șurub de îndreptare, se poate obține în combinație cu alte reazeme cu șurub o înălțime de rezemare de cca. 1370 mm.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare Ø 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Ø parte inferioară	50 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	75 mm

Cea mai mare înălțime de rezemare	115 mm
Capacitate de portantă	30 kN
Deschiderea capului	46 mm
Tip	6415
Tip produs	Vinci cu șurub