



Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 52mm



Date comandă

Numărul de comandă	373500 52
GTIN	4020772072384
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

\varnothing cap	50 mm
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	14 - 22 mm
Capacitate de portantă	100 kN
Cea mai mică înălțime de rezemare	42 mm
Cea mai mare înălțime de rezemare	52 mm
\varnothing parte inferioară	50 mm

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub