

**Dispozitiv de aliniere „Herkules”, Cea mai mare înălțime de rezemare: 63mm****Date comandă**

Numărul de comandă

374900 63

GTIN

4020772072773

Clasa articolului

35A

Descriere**Execuție:**

Construcție foarte stabilă; fontă cu grafit nodular și oțel călit. **Suprafețele rectificade ale penei permit ajustarea pe înălțime sensibilă și uniformă** cu o precizie de peste 1/10 mm. Ajustarea pe înălțime poate fi realizată prin șurubul cu cap striat sau cu o cheie tubulară hexagonală. Efectul dublu determină o cursă lungă și o mișcare perfect verticală fără deplasare laterală.

Aplicație:

În special pentru fixarea pieselor grele din fontă sau forjate pe mașini-unelte mari.

Livrare:

Inclusiv pastilă înlocuibilă cu bilă Cod 375000.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Ajustare pe înălțime pentru fiecare rotație a arborelui

0,86 mm

Suprafață de bază (lungime)

63 mm

Suprafață de bază (lățime)

63 mm

Capacitate de portantă

40 kN

Cea mai mare înălțime de rezemare	63 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	50 mm
Tip	6460
Tip produs	Pană