

**Bridă plană, Lățimea canalului a: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	375115 14
GTIN	4020772374150
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Structură subțire. Brida plană se poziționează pe piesă. Apoi se strâng șuruburile de prindere pentru masa mașinii. Acționarea șurubului de strângere determină strângerea piesei.

**Aplicație:**

**Pentru strângerea laterală a pieselor foarte plate**, pentru a prelucra complet suprafețele fără proeminențe. Posibilitate de utilizare orizontală și verticală.

**Material:**

Oțel călit și revenit brunat.

**Descriere tehnică**

Filet G	M12
Înălțime minimă $h_1$	16 mm
Înălțime maximă $h_2$	25 mm
Forță de strângere $F_2$ verticală	7,5 kN
Lățimea canalului a	14 mm
Înălțime intermediară $h_1$	16 mm
Forță de strângere $F_1$ orizontală	15 kN
Lungime L	110 mm
Lățime B	44 mm

Tip	6496
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu tragere în jos