

HOLEX®
CNMG 120412 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	250254 HBX020
GTIN	4045197816504
Clasa articolului	22D

Descriere

CNMG 120412 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HBX020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	PM
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6,5 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțit pentru strunjire eco-QT / eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit pentru strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru