


Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7415**

Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7415 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7415
Sfărâmător de așchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 70 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	S
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 70 m/min
Sfărâmător de așchii	TIS
Categorie	HB7415
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire