


**Garant****WNMG 080404, Categorie: HB7415**

### Date comandă

Numărul de comandă	251962 HB7415
GTIN	4045197816870
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080404 HB7415 Categorie: HB7415

Sfărâmător de aşchii: TIS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 70 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7415
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 70 m/min
Aplicația principală	S
Sfărâmător de aşchii	TIS

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire