

Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Categorie	HB7120-1
Sfărâmător de așchii	VM

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire