

Garant**CC.T 120408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Sfârâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire