

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260452 HB7120-1
GTIN	4045197817310
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de aşchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M

Sfârâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire