



## Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 70mm



### Date comandă

Numărul de comandă	373500 70
GTIN	4020772072407
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

#### Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare  $\varnothing$  12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

### Descriere tehnică

Capacitate de portantă	100 kN
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	14 - 22 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	50 mm
$\varnothing$ cap	50 mm
$\varnothing$ parte inferioară	50 mm
Cea mai mare înălțime de rezemare	70 mm

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub