



Dispozitiv de aliniere „Herkules”, Cea mai mare înălțime de rezemare: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	374900 125
GTIN	4020772072780
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Construcție foarte stabilă; fontă cu grafit nodular și oțel călit. **Suprafețele rectificade ale penei permit ajustarea pe înălțime sensibilă și uniformă** cu o precizie de peste 1/10 mm. Ajustarea pe înălțime poate fi realizată prin șurubul cu cap striat sau cu o cheie tubulară hexagonală. Efectul dublu determină o cursă lungă și o mișcare perfect verticală fără deplasare laterală.

Aplicație:

În special pentru fixarea pieselor grele din fontă sau forjate pe mașini-unelte mari.

Livrare:

Inclusiv pastilă înlocuibilă cu bilă Cod 375000.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Capacitate de portantă	100 kN
Suprafață de bază (lungime)	125 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	100 mm
Suprafață de bază (lățime)	115 mm

Cea mai mare înălțime de rezemare	125 mm
Ajustare pe înălțime pentru fiecare rotație a arborelui	1,16 mm
Tip	6460
Tip produs	Pană