



## Picior de stativ, Tip: 0



### Date comandă

Numărul de comandă	442120 0
GTIN	7290005393020
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Magneți de impact puternici cu comutație cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

#### Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

### Descriere tehnică

Amplasare racord filetat	median
Lățime	50 mm
Forță de atracție	800 N
Racord filetat	M8
Lungime	60 mm
Execuție	Magnet cu comutație
Înălțime	55 mm

Tip produs

Picioar magnetic

## Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Braț articulat 3-D Tip 290	442110 290
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Braț articulat 3-D Tip 240	442110 240
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Braț articulat 3-D Tip 240	442114 240
Braț articulat 3-D Tip 290	442114 290
Comutator pentru suport magnetic Tip M	440762 M