

**Picior de stativ, Tip: 1****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 442140 1 |
| GTIN | 4045197367372 |
| Clasa articolului | 42D |

Descriere**Execuție:**

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Magneți de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Amplasare racord filetat | lateral |
| Execuție | Magnet cu comutație |
| Lățime | 50 mm |
| Înălțime | 55 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Racord filetat | M8 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Forță de atracție | 1000 N |
| Tip produs | Picior magnetic |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Suport pentru stand de măsurare Tip K1 | 442100 K1 |
| Suport pentru stand de măsurare Tip CA | 442100 CA |
| Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM | 442100 2SM |
| Suport pentru stand de măsurare Tip QR | 442100 QR |
| Braț articulat 3-D Tip 240 | 442114 240 |
| Suport pentru stand de măsurare Tip H | 442100 H |
| Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM | 442104 2SM |
| Suport pentru stand de măsurare Tip K2 | 442100 K2 |
| Braț articulat 3-D Tip 290 | 442114 290 |
| Braț articulat 3-D Tip 240 | 442110 240 |
| Braț articulat 3-D Tip 290 | 442110 290 |
| Comutator pentru suport magnetic Tip M | 440762 M |