



Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă	373500 100
GTIN	4020772072414
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Cea mai mare înălțime de rezemare	100 mm
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	14 - 22 mm
\varnothing parte inferioară	50 mm
\varnothing cap	50 mm
Capacitate de portantă	100 kN
Cea mai mică înălțime de rezemare	70 mm

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub