

PLANOLITH**Stand comparator universal de precizie Granit, Lungime masă: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	442534 150
GTIN	2050002047037
Clasa articolului	46H

Descriere**Execuție:**

Suprafață de măsurare acoperită cu strat de diamant. Structură extrem de rigidă și masivă. Placă de granit de cea mai înaltă calitate și duritate.

Masă de măsurare de precizie cu suport de măsurare universal. Fixare în 3 puncte pentru o rigiditate optimă. **Support de ceasuri comparatoare cu ajustare fină** pentru cozi de fixare cu Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 inch și ceasuri comparatoare cu levier cu ghidaj coadă de rândunică.

Planeitate ≤ 2 μm.

Descriere tehnică

Lățime suprafață de măsurare	100 mm
Cursă maximă	120 mm
Ø coloane	16 mm
Greutate	2,8 kg
Lungime suprafață de măsurare	100 mm
Lungime masă	150 mm

Lățime masă	100 mm
Ø braț transversal	14 mm
Racord filetat	M10
Înălțime de măsurare maximă	210 mm
Standard	DIN 876
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

CalibrareStand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------