



Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 140mm



Date comandă

Numărul de comandă	373500 140
GTIN	4020772072421
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Capacitate de portantă	120 kN
\varnothing parte inferioară	68 mm
Pentru clema de prindere cu lățimea fantei	20 - 40 mm
Cea mai mare înălțime de rezemare	140 mm
\varnothing cap	68 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	100 mm

Tip	6400
Tip produs	Vinci cu șurub