

**Picior de stativ, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	442140 2
GTIN	4045197367389
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Magneți de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

Descriere tehnică

Lungime	117 mm
Amplasare racord filetat	lateral
Înălțime	55 mm
Execuție	Magnet cu comutație
Lățime	50 mm
Forță de atracție	1300 N

Racord filetat	M10×1,25
Tip produs	Picior magnetic

Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Braț articulată 3-D Tip 600	442110 600
Braț articulată 3-D Tip 600	442114 600
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Comutator pentru suport magnetic Tip M	440762 M