




## Bride cu înălțime mică de fixare - Bulle, cu accesorii, Lățimea canalului a: 12mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375110 12     |
| GTIN               | 4020772072957 |
| Clasa articolului  | 35A           |

### Descriere

#### Execuție:

Structură subțire, fără șuruburi de strângere proeminente. Strângere în orice unghi față de canalele mesei. În momentul strângerii șurubului lateral, piesa prelucrată este presată pe masa mașinii-unelte.

#### Aplicație:

**Pentru strângerea laterală a plăcilor cu înălțime redusă** direct pe masa mașinii.

#### Material:

Oțel călit și revenit brunat.

#### Livrare:

Inclusiv 2 șuruburi de prindere, DIN 912, 10.9, piuliță T și șurubelniță hexagonală ISO 2936 C.

#### Notă:

Se livrează doar în perechi!

### Descriere tehnică

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Pentru șuruburi de strângere | M10   |
| Lungime                      | 80 mm |
| Înălțime                     | 20 mm |
| Lățime                       | 40 mm |
| Lățimea canalului a          | 12 mm |

|            |  |
|------------|--|
| Tip        | 6490                                   |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |