



## Picior de stativ, Tip: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	442120 2
GTIN	7290005393051
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic și comutator. Forța magnetică acționează asupra părții inferioare prismatice și plate, precum și asupra părții late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafețele plate și cilindrice. Magneți de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

#### Adaptat pentru:

Brațe articulate Cod 442110 și 442114.

### Descriere tehnică

Racord filetat	M10×1,25
Execuție	Magnet cu comutație
Înălțime	55 mm
Amplasare racord filetat	median
Forță de atracție	1300 N
Lățime	50 mm
Lungime	120 mm
Tip produs	Picior magnetic

## Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Braț articulată 3-D Tip 600	442114 600
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Braț articulată 3-D Tip 600	442110 600
Comutator pentru suport magnetic Tip M	440762 M