



## Reazem cu șurub cu parte inferioară din oțel, Cea mai mare înălțime de rezemare: 200mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 373500 200    |
| GTIN               | 4020772072490 |
| Clasa articolului  | 35A           |

### Descriere

#### Execuție:

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Șurub filetat trapezoidal cu autoblocare și opritor final. Model extrem de greu pentru piese mari.

#### Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare  $\varnothing$  12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

### Descriere tehnică

|  |            |
|--|------------|
| Cea mai mică înălțime de rezemare          | 140 mm     |
| Pentru clema de prindere cu lățimea fantei | 20 - 40 mm |
| $\varnothing$ parte inferioară             | 100 mm     |
| Capacitate de portantă                     | 350 kN     |
| Cea mai mare înălțime de rezemare          | 200 mm     |
| $\varnothing$ cap                          | 80 mm      |

|            |                |
|------------|----------------|
| Tip        | 6400           |
| Tip produs | Vinci cu șurub |